

Garant**Tvrdokovové predĺženie pre frézy so závitom $\varnothing d = 12 \text{ mm}$, Závit M \times L:
M6X70****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301381 M6X70
GTIN	4062406786052
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Predĺženie z plného tvrdokovu s vlastnosťami tlmenia vibrácií, tolerancia stopky h6, dlhé a štíhle vyhotovenie.

Použitie:

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách. Dokonalá kombinácia štandardných ocelových predĺžení a predĺžení Densimet®.

Technický opis

Vonkajší $\varnothing D$	9,8 mm
\varnothing stopky d	12 mm
\varnothing otvoru D_1	6,5 mm
Závit M	M6
Celková dĺžka L_{celk}	70 mm
Úžitková dĺžka L_1	20 mm
Vnútorne chladenie	áno
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Predĺženie

