

Garant

Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory, bez povlaku, Ø záhlbníka D1 × Ø čapu D2: 18X10,5mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	156120 18X10,5
GTIN	4045197087812
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Špirálovo drážkovaný záhlbník. Ø čapu je prispôsobený príslušnému použitiu:

f – na priechodný otvor stupňa kvality **jemný** podľa DIN ISO 273.

m – na priechodný otvor stupňa kvality **stredný** podľa DIN ISO 273.

Použitie:

Na zahlbovanie skrutiek s vnútorným šesťhranom DIN 912, 6912, 7984 a skrutiek s valcovou hlavou ISO 1207 (DIN 84).

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.

Technický opis

pre veľkosť skrutiek	M10
pre triedu otvorov	f
Ø predvrtania	10,5 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,14 mm/ot,
Počet rezných hrán Z	3
Ø záhlbníka	18 mm
Ø čapu	10,5 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Morseho kužel MK	2

Velkosť schodíka L ₁ 1. schodík s úkosom	25 mm
Uhol špičky	180 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma
Stopka	Morse kužel
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Plochý záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		