

Garant**Tvrdokovové predĺženie pre frézy so závitom $\varnothing d = 12 \text{ mm}$, Závit M \times L:
M6X90**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	301381 M6X90
GTIN	4062406786069
Trieda položky	31Z

Popis

Prevedenie:

Predĺženie z plného tvrdokovu s vlastnosťami tlmenia vibrácií, tolerancia stopky h6, dlhé a štíhle vyhotovenie.

Použitie:

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách. Dokonalá kombinácia štandardných ocelových predĺžení a predĺžení Densimet®.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	90 mm
\varnothing otvoru D_1	6,5 mm
Závit M	M6
\varnothing stopky d	12 mm
Úžitková dĺžka L_1	40 mm
Vonkajší $\varnothing D$	9,8 mm
Vnútorne chladenie	áno
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Predĺženie

