

Garant**Tvrdokovové predĺženie pre frézy so závitom $\varnothing d = 25$ mm, Závit M \times L:
M12X125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301386 M12X125
GTIN	4062406786151
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Predĺženie z plného tvrdokovu s vlastnosťami tlmenia vibrácií, tolerancia stopky h6, dlhé a štíhle vyhotovenie.

Použitie:

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách. Dokonalá kombinácia štandardných ocelových predĺžení a predĺžení Densimet®.

Technický opis

\varnothing stopky d	25 mm
Celková dĺžka L_{celk}	125 mm
Vonkajší $\varnothing D$	20,8 mm
Úžitková dĺžka L_1	60 mm
\varnothing otvoru D_1	12,5 mm
Závit M	M12
Vnútorne chladenie	áno
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Predĺženie

