

**Garant****Tvrdokovové predĺženie pre frézy so závitom  $\varnothing d = 25 \text{ mm}$ , Závit M  $\times$  L:  
M12X165****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301386 M12X165
GTIN	4062406786175
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

Predĺženie z plného tvrdokovu s vlastnosťami tlmenia vibrácií, tolerancia stopky h6, dlhé a štíhle vyhotovenie.

**Použitie:**

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách. Dokonalá kombinácia štandardných oceľových predĺžení a predĺžení Densimet®.

**Technický opis**

Úžitková dĺžka $L_1$	100 mm
Závit M	M12
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	165 mm
$\varnothing$ stopky d	25 mm
Vonkajší $\varnothing$ D	20,8 mm
$\varnothing$ otvoru $D_1$	12,5 mm
Vnútorne chladenie	áno
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Predĺženie

