

Garant**Kuželový záhlbník tvar D 60°, bez povlaku, Ø DC: 63mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150860 63
GTIN	4045197087447
Trieda položky	11M

Popis

Prevedenie:

Priestory na triesky sú po veľkosť 31,5 vybrúsené z plného materiálu. Zahlbovací kužel, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie. Výsledkom je rovnaký ľahký **rez bez chvenia** tak pri hlbokom zahlbovaní, ako aj pri odihľovaní alebo zahlbovaní.

Použitie:

Na zahlbovanie a odihľovanie bez chvenia.

Vhodné najmä na zahlbovanie otvorov pod závit a na zahlbovanie pri výrobe nástrojov a zariadení.

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.

Technický opis

Vonkajší Ø	63 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	20 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,35 mm/ot,
Celková dĺžka L	190 mm
Morseho kužel MK	4
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápuštného hrotu	60 Stupeň

Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 334
Stopka	Morse kužel
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
CuZn	vhodný	65	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		