

Garant**Tvrdokovové predĺženie pre frézy so závitom $\varnothing d = 20$ mm, Závit M \times L:
M10X100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 301384 M10X100 |
| GTIN | 4062406786120 |
| Trieda položky | 31Z |

Popis**Prevedenie:**

Predĺženie z plného tvrdokovu s vlastnosťami tlmenia vibrácií, tolerancia stopky h6, dlhé a štíhle vyhotovenie.

Použitie:

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách. Dokonalá kombinácia štandardných ocelových predĺžení a predĺžení Densimet®.

Technický opis

| | |
|----------------------------|------------|
| \varnothing otvoru D_1 | 10,5 mm |
| \varnothing stopky d | 20 mm |
| Závit M | M10 |
| Celková dĺžka L_{celk} | 100 mm |
| Úžitková dĺžka L_1 | 40 mm |
| Vonkajší $\varnothing D$ | 15,4 mm |
| Vnútorné chladenie | áno |
| Kmitanie | tlmené |
| Druh produktu | Predĺženie |

