



## Magnetický merací statív 2K-násobné jemné nastavenie, Typ: 240



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441174 240
GTIN	7290003243143
Trieda položky	46G

### Popis

#### Prevedenie:

Mechanický magnetický merací statív s mechanickým centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie. Magnetický podstavec s otočným spínačom a prizmovou pätkou.

Univerzálne uchytenie číselníkového odchýlkomera pre upínacie stopky  $\varnothing 8$  mm,  $\varnothing 6$  mm,  $\varnothing 3/8$  palca a meracie zariadenia s pridržiavacou prizmou. **Možnosť veľmi presného nastavenia pomocou dvojitého jemného nastavenia** na uchytení odchýlkomera a magnetickom podstavci.

### Technický opis

Dĺžka Kľbové rameno L <sub>1</sub>	110 mm
Pripojovací závit dole	M8
Dĺžka Kľbové rameno L <sub>2</sub>	101 mm
Vykladanie	282 mm

Délka magnetického podstavca	60 mm
Šírka magnetického podstavca	50 mm
Prilnavosť	800 N
Výška magnetického podstavca	55 mm
Druh produktu	Merací statív

---

## Príslušenstvo

Ersatz-Drehgriff für 3D-Gelenkarm Typ 240	442112 240
---	------------