

**Garant**

**Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory, bez povlaku, Ø záhlbníka D1 × Ø čapu D2: 20X13,5mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	156020 20X13,5
GTIN	4045197087805
Trieda položky	11M

**Popis****Prevedenie:**

Špirálovo drážkovaný záhlbník. Ø čapu je prispôsobený príslušnému použitiu:

**f** – na priechodný otvor stupňa kvality **jemný** podľa DIN ISO 273.

**m** – na priechodný otvor stupňa kvality **stredný** podľa DIN ISO 273.

**Použitie:**

Na zahľbovanie skrutiek s vnútorným šesťhranom DIN 912, 6912, 7984 a skrutiek s valcovou hlavou ISO 1207 (DIN 84).

**Technický opis**

Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/ot,
Ø záhlbníka	20 mm
Ø čapu	13,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
pre veľkosť skrutiek	M12
pre triedu otvorov	m
Ø predvrtania	13,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12,5 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Veľkosť schodíka L <sub>1</sub> 1. schodík s úkosom	22 mm

Uhol špičky	180 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 373
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Plochý záhlbník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		