

**Garant****Strojný závitník HSS-E-PM, nitridovaný + vaporizovaný, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132420 M5
GTIN	4045197071545
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:**

**Silný lámač triesok. Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok.**

**Výhoda:**

**Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie pri spätnom chode.**

**Technický opis**

Ø závit	5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	0,8 mm
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E PM
Hĺbka závit	10 mm
Druh závit	M

Veľkosť závitú	M5
Povrchová úprava	nitridovaný + vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 2×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hybridy	vhodný		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	S
Inconel	vhodný	2	S
MMC	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		