

Garant**Strojný závitník Tvar D, vaporizovaný, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132155 M8
GTIN	4045197446060
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Mimoriadne stabilný tvar.

Náběh tvar D s 15° ľavotočivou špirálou.**Popis:**

Mazacia drážka

Vodiaci závit

Náběh

Lámač triesok

Výhoda:Vyššie **rezné rýchlosti a životnosť pri materiáli V2A** sú možné vďaka špeciálnej geometrii.**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1,25 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	8 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX

Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitú	24 mm
Druh závitú	M
Veľkosť závitú	M8
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	D
Uhol sklonu zubov	15 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	13	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		

