

Garant**Strojový závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6GX, TiAlN, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139205 M8
GTIN	4062406383572
Trieda položky	111

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný tvárniaci závitník najnovšej generácie, vyvinutý špeciálne na používanie v ocelových materiáloch. Optimalizovaná polygonálna geometria pre znížený krútiaci moment. Viacvrstvý povlak HIPIMS pre vysokú odolnosť voči opotrebeniu. Substrát HSS-E-PM pre maximálnu procesnú spoľahlivosť. DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). Trieda tolerancie: ISO 3X/6GX.

Použitie:

Pre obrobky, ktoré majú galvanickú ochrannú vrstvu alebo sa mierne zmršťujú v dôsledku kalenia.

Technický opis

Séria	GARANT Master Alu
Ø stopky D _s	8 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Celková dĺžka L	90 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm
Počet rezných hrán Z	5
Veľkosť závitov	M8
Ø závitov	8 mm

Hĺbka závitú	24 mm
Počet napínacích drážok	5
Ø otvoru pod závit Referenčná hodnota	7,45 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Druh závitú	M
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Tvarovací závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	38	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	37	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	35	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	12	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	12	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	7	M
CuZn	podmienene vhodný	22	N

Olej	vhodný
mokrý maximum	vhodný
mokrý minimálne	vhodný