

**Série DUO-LOCK HAIMER MILL Power HPC, bez povlaku, Ø f9 D1/R: 10/1,0mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	220307 10/1,0
GTIN	4034221141194
Trieda položky	26Y

Popis**Upozornenie:**

Série DUO-LOCK HAIMER MILL Power: Prvá voľba pre použitie s dlhými výstupkami a nestabilnými upínacími podmienkami. Pre obzvlášť hladký chod s dlhými výstupkami používajte prednostne nadstavce z pevného karbidu.

Technický opis

Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,03 mm
Celková dĺžka L	20 mm
Uhlový Polomer	1 mm
Ø vyvrtavacej hlavy D	10 mm
Rozmer cez steny SW	8 mm
Ø D_2	9,6 mm
Rozhranie DUO-LOCK	DL10 mm
Dĺžka výčnelku L_1	15 mm
odporúčaný ťahovací moment	20 Nm
Tolerancia menovitého Ø	f9
Počet rezných hrán Z	4
Povrchová úprava	bez povlaku

Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Členenie britov	nerovnaké
Uhol sklonu zubov	37 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	nie
Prevedenie stopky	so závitom
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	240	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	240	N
Hliník > 10 % si	vhodný	120	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		