

**Série DUO-LOCK HAIMER MILL Power TPC, AlTiN, Ø h9 D1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	220326 16
GTIN	4034221103239
Trieda položky	26Y

**Popis****Prevedenie:**

**Série DUO-LOCK HAIMER MILL:** Môže sa používať ako univerzálny nástroj. Jedinečná geometria čelnej strany na rampovanie a kruhové vrtanie. Prvá voľba pre použitie s krátkymi výstupkami.

**Série DUO-LOCK HAIMER MILL Power:** Prvá voľba pre použitie s dlhými výstupkami a nestabilnými upínacími podmienkami. Pre obzvlášť hladký chod s dlhými výstupkami používajte prednostne nastavce z pevného karbidu.

**Upozornenie:**

$h_{max}$ : Hodnoty uvedené v tabuľke predstavujú maximálne hodnoty.

$ae_{max} = 0,05 \times D$  pre obrábanie TPC.

**Technický opis**

Šírka rohového skosenia pri 45°	0,5 mm
Tolerancia menovitého Ø	h9
Dĺžka britov $L_2$	24 mm
Rozhranie DUO-LOCK	DL16
Počet rezných hrán Z	5
Rozmer cez steny SW	13 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Ø $D_2$	15,5 mm

Ø rezných hrán D	16 mm
odporúčaný ťahovací moment	60 Nm
Celková dĺžka L	32 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	24 mm
Stredná hrúbka triesky h <sub>max</sub> pre frézy TPC v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,035 mm
Povrchová úprava	AlTiN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Uhol sklonu zubov	46 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	0,05×D
Stratégia obrábania	TPC
Vnútorne chladenie	nie
vhodný upínač	so závitom
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	700	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	700	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	235	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	80	M

Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	podmienene vhodný	130	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		