



Stacionárny strojový zverák, Typ: 150M



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	362175 150M
GTIN	4062406384081
Trieda položky	32P

Popis

Prevedenie:

Robustné základné teleso vyrobené z liatiny, vodiace dráhy a základňa tvrdené. Čistiace otvory v základnom telese pre dobrý odvod triesok. Znížený zdvih komponentov vďaka špeciálnemu pôsobeniu sily v pohyblivej čelusti.

Použitie:

Všestranne použiteľný upínací prostriedok pre obrábacie centrá.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x nastavbových čelustí, 2x predných nastavbových čelustí č. 362181 a 1x ručnej kľučky.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavbové čeluste č. 362177 - 362183, kľučka č. 362190, sada náhradných dielov č. 362199. Upevnenie pomocou skrutiek s drážkou č. 375300 a zarovnanie pomocou drážkových kameňov č. 375365.

Upozornenie:

Rozmery na vyrovnanie nie sú kompatibilné s inými výrobkami. Metrická verzia – skrutky a závit v metrickom vyhotovení, pohon 6-hran = SW 19 mm.

Technický opis

L ₁	101,6 mm
L ₂	58,7 mm
Upínacia sila	36 kN

Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	NC-HOLEX
Typ	Metrické
L ₃	90,5 mm
Dĺžka základného telesa a	427 mm
Výška čelusti C	44,5 mm
Rozmer cez steny SW	19 mm
Rozsah upínania b	0 - 232 mm
Šírka čelustí A	151 mm
Šírka základného telesa B	186 mm
Vzdialenosť otvorov f	98,4 mm
Výška základného telesa c +/- 0,012	73 mm
Rýchle prestavenie	nie
Upínacie čeluste vymeniteľné	áno
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Predsadzovacia čelusť standardná Typ 150	362181 150
Súprava náhradných dielov 9-dielne Typ 9	362199 9