

mato

Elektricko-hydraulický mazací stroj, Typ: 15



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	084005 15
GTIN	4016553423216
Trieda položky	08H

Popis

Prevedenie:

V mobilnom zariadení MATO eHybrid-Greaser 230 V je špeciálne vyvinuté vysokotlakové piestové čerpadlo s výtlačným tlakom až 400 barov hydraulicky poháňané olejom pomocou elektrického zubového čerpadla. Po zapnutí 230 V hydraulického zubového čerpadla sa do vysokotlakového piestového čerpadla dodáva hydraulický olej, takže mazivo sa začne dodávať po otvorení páčky vysokotlakovej maznice. Pustením páčky sa ukončí proces dodávania maziva alebo mazania.

Poznámka::

- **Hydraulické vysokotlakové piestové čerpadlo**
- **Elektrické zubové čerpadlo s odľahčovacím systémom, nádržou na hydraulický olej vrátane ukazovateľa hladiny oleja a plniaceho uzáveru (vrátane odvzdušnenia)**
- **Práškovolakový protiprachový kryt**
- **Špeciálny piest s mazacím zariadením na optimálne vyprázdňovanie vedra**
- **3,5 m vysokotlaková gumová pancierovaná hadica DN6 s ocelovou opletenou vložkou, tlak pri roztrhnutí 1 650 barov
(na požiadanie s vysokotlakovou gumovou pancierovanou hadicou 6,5 m a 10 m)**
- **5 m pripojovací kábel so zástrčkou Schuko**
- **Vysokotlaková mazacia pištoľ s kĺbom Z a rúrkou s dýzou**

- **stabilný, práškovo lakovaný vozík s výškovo nastaviteľným držiakom čerpaceho agregátu, masívnymi gumovými kolesami na valivých ložiskách a otočným kolieskom s brzdou.**

Rozsah balenia:

Hydraulická jednotka je pri dodaní už zmontovaná, pripravená na prevádzku a naplnená hydraulickým olejom.

Technický opis

Vnútorňý Ø zásobníka	255 - 282 mm
Menovitý výkon	750 W
Dĺžka kábla	5 m
Vhodné pre objem nádrže	15 kg
Frekvencia	50 Hz
Tlak pri prasknutí Hadica	1650 bar
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Napätie	230 V
maximálny dopravovaný výkon	320 g/min
maximálny premazávací tlak	400 bar
Výkon motora	750 kW
Druh produktu	Mazacie zariadenia