

duMONT**Štvorhranný pretláčací trň HSS Lícovanie H8, Typ: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------|
| Číslo objednávky | 290426 7 |
| GTIN | |
| Trieda položky | 29J |

Popis**Použitie:**

Jedným pretlačením vznikne jeden vnútorný štvorhran.

Technický opis

| | |
|---|--------------------|
| požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 1150 kg |
| Celková dĺžka v oceli | 9 - 26 mm |
| Dĺžka ihly | 198 mm |
| Východiskový otvor H8 | 7,4 mm |
| Rezný materiál | HSS |
| Druh produktu | Pretláčací nástroj |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|--|-------|----------------|---------|
|--|-------|----------------|---------|

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný |
| Hliník | vhodný |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný |
| GG(G) | vhodný |
| CuZn | vhodný |
| Grafit, GRP, CFRP | podmienene vhodný |
| Olej | vhodný |