



Príklepová vŕtačka, Typ: GSB212RCTK



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-------------------|
| Číslo objednávky | 075720 GSB212RCTK |
| GTIN | 3165140505642 |
| Trieda položky | 03B |

Popis

Prevedenie:

Príklepová vŕtačka s výkonným motorom s vysokým točivým momentom pre najnáročnejšie použitie (vrtanie, práca s vŕtacími korunkami a dierovacími píľami) aj skrutkovanie a miešanie.

- **Nová bezpečnostná rukoväť s inovatívnym uchytením a povrchom Softgrip pre bezpečné držanie stroja.**
- **Robustná kovová skriňa prevodovky pre dlhú životnosť.**
- **Mechanická spojka preťaženia proti otáčaniu pre vysokú bezpečnosť práce aj pri najnáročnejšom použití.**
- **Rýchlopínacie skľučovadlo s funkciou Auto-Lock s jednou objímkou pre rýchlu výmenu nástroja iba jednou rukou.**
- **Otočná kefová doska pre rovnakú silu pri ľavom aj pravom chode.**
- **Ø hrdla vretena 43 mm (európska norma) – použiteľná vo vŕtačkovom stojane.**
- **2-stupňová prevodovka.**
- **Torque-Control pre vysokú presnosť: Predvolba otočnej sily pre rovnomerné zatiahnutie skrutiek.**
- **Constant-Electronic pre pohodlnejšiu prácu: Udržiava konštantné otáčky aj pri zaťažení.**

Rozsah balenia:

Vrátane dodatočnej rukoväti, hĺbkového dorazu 210 mm, rýchlopínacieho skľučovadla 13 mm, prepravného kufríka.

Technický opis

| | |
|--|-------------------------|
| Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 - 13 mm |
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva | 40 mm |
| maximálne vibrácie podľa EN | 14,6 m/s ² |
| Príkon | 1300 W |
| Hmotnosť | 2,9 kg |
| Označenie výrobcu | GSB 21-2 RCT |
| maximálna nárazová hodnota | 15300 min ⁻¹ |
| maximálne otáčky 1. stupeň | 900 min ⁻¹ |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka |
| Maximálny ťahovací moment | 43 Nm |
| Balenie | Pepravný kufrík |
| Upínač vrtacieho skľučovadla | 1/2 palca – 20 UNF |
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele | 16 mm |
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu | 22 mm |
| maximálne otáčky 2. stupeň | 3000 min ⁻¹ |
| Druh produktu | Príklepová vŕtačka |