

**Garant****RPKW 1204MOT, HB7515, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212054 ST1400
GTIN	4062406390372
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

Okrúhle otočné platničky so šesťnásobným indexom. Vzhľadom na maximálnu hĺbku rezu je to šesť plnohodnotných rezných hrán.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.

Aby bolo možné použiť všetky šesť rezných hrán, nesmie sa prekročiť hodnota  $a_p$  3 mm.

## Technický opis

Rezný materiál	HM
Typ	ST1400
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RPKW 1204MOT
Typ	HB7515
Posuv $f_z$ na zub	0,35 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívatelovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	330	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	230	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
GG(G)	podmienene vhodný	220	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		