

Garant**„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 1,5×D, pravé, Ø DC: 18mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 268404 18 |
| GTIN | 4062406392482 |
| Trieda položky | 21K |

Popis

Prevedenie:

Valcová stopka.

Použitie:

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorne pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.**
- **Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).**
- **Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou Ø zostáva zvyškový materiál.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

Technický opis

| | |
|---|------------------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 44 (IP10; 2 Nm) |
| Úžitková dĺžka L ₁ | 27 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | ZCMX 09.. |
| Ø stopky D _s | 25 mm |
| Menovitý-Ø D | 18 mm |
| Celková dĺžka L | 135 mm |
| Séria | „4 v 1“ |
| Druh použitia | pravé |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Vnútorné chladenie | áno |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |