

Garant**„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25xD, ľavé, Ø DC: 18mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268409 18
GTIN	4062406392642
Trieda položky	21X

Popis

Prevedenie:Valcová stopka s **nákrúžkom**.**Použitie:**

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorne pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.**
- **Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).**
- **Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou Ø zostáva zvyškový materiál.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

Technický opis

Ø stopky D _s	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZCMX 09..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 44 (IP10; 2 Nm)
Dĺžka stopky L _s	56 mm
Úžitková dĺžka L ₁	40,5 mm
Menovitý-Ø D	18 mm
Ø d ₂	32 mm

Dĺžka previsu L _A	53 mm
Séria	„4 v 1“
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 43	269028 43
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 44	269028 44