


Garant**ZCMX 09T302, Typ: HBZ310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268437 HBZ310
GTIN	4062406392673
Trieda položky	21E

Popis

Technický opis

Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm
Hlavné použitie	N
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,3 mm
Povrchová úprava	PVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 10T304
Typ	HBZ310

Podmienka rezu	kontinuálne
vhodné pre Ø nástroja D _c	18 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie