

**Garant****ZCMX 09T304, Typ: HBZ140**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268438 HBZ140
GTIN	4062406392789
Trieda položky	21E

## Popis

**Prevedenie:**

Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

**Vhodné pre:**

Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 8.

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 09T304
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	PVD

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 190 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Typ	HBZ140
vhodné pre $\varnothing$ nástroja $D_c$	18 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie