

Garant**ZCMX 130408, Typ: HBZ025**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268444 HBZ025
GTIN	4062406392284
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:

Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	kontinuálny
Hlavné použitie	P
Typ	HBZ025
Povrchová úprava	PVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 130408
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm

Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 210 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	25 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie