

Garant**Strojný závitník na mosadz krátky, bez povlaku, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 132600 M5 |
| GTIN | 4045197072139 |
| Trieda položky | 11H |

Popis**Prevedenie:****S uhlom čela 6° a krátkym nábehom (2 – 3 chody).****Použitie:**

Ako strojový závitník alebo na ručné dorezávanie.

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Stúpanie závitov | 0,8 mm |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Ø závit | 5 mm |
| Ø otvoru pod závit | 4,2 mm |
| Norma | DIN 352 |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Celková dĺžka L | 50 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 4,9 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Rezný materiál | HSS E |
| Hĺbka závit | 15 mm |
| Druh závit | M |

| | |
|--------------------------|---|
| Veľkosť závitú | M5 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 3xD pri slepom otvore |
| Použitie pri type otvoru | až 3xD pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
| Farebný krúžok | biela |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------|-------------------|----------------|---------|
| GG(G) | podmienene vhodný | 10 | K |
| CuZn | vhodný | 13 | N |
| suché | vhodný | | |