

**Garant****Paralelný zverák, Šírka čeluste: 180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967100 180
GTIN	4062406393267
Trieda položky	91J

**Popis****Prevedenie:****Celé zo zápusťkovo kovanej ocele – zaručene nerozbitné.****Otvorenie smerom dopredu.** So zváranými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné, CNC obrábané presné vreteno s valcovaným závitom. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Veľká kalená plocha kovadliny na rovanie a rozrušovanie dielov. Dvojité nastaviteľné vedenie.

S pevnými, povrchovo kalenými upínacími čelustami (nevymeniteľnými).

**Popis:**

Disky na ochranu proti pádu.

Reliéfna meracia stupnica.

Nastavenie vedenia: Vnútorne skrútky so šesťhrannou hlavou s mosadznými prítlačnými podložkami – veľmi ľahký chod.

Masívne upínacie čeluste na rúrky.

**Výhoda:**

- **Kolík s ochranou proti pádu na oboch stranách – bez nepríjemného hluku.**
- **Rýchle otváranie a zatváranie vďaka veľkému stúpaniu závitov na vretene.**
- **Vymeniteľný kolík.**
- **Stupnica šírky otvárania.**

**Rozsah balenia:**

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

**Upozornenie:**

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967520.

## Technický opis

Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	3/4 – 3,1/2 palec
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Hĺbka upnutia	110 mm
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Hmotnosť	27 kg
Šírka čeluste	180 mm
Rozsah upnutia	220 mm
Druh produktu	Paralelný zverák