

**Garant****Strojný závitník na mosadz krátky, bez povlaku, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132600 M8
GTIN	4045197072153
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****S uhlom čela 6° a krátkym nábehom (2 – 3 chody).****Použitie:**

Ako strojový závitník alebo na ručné dorezávanie.

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Ø závit	8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1,25 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 352
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	24 mm
Druh závit	M

Veľkosť závitú	M8
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	biela
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
GG(G)	podmienene vhodný	10	K
CuZn	vhodný	13	N
suché	vhodný		