

**Garant****Rohová fréza 90°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 40/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215101 40/4
GTIN	4062406394738
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Robustná rohová fréza s osadením lôžkami otočných rezných platničiek po viacerých stranách pre stabilné podmienky obrábania.

V kombinácii s otočnou reznou platničkou 215117 UNI sa môže používať ako **fréza s vysokou rýchlosťou posuvu**.

**Použitie:**

S obojstrannými platničkami s 3 reznými hranami XNEX0806.. alebo jednostrannými platničkami s 3 reznými hranami XNEX0806.. **Vysoký posuv.**

**Upozornenie:**

Momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,8** s čepelou č. **674252 veľ. 15IP**.

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	XNEX 0806..
Počet rezných hrán Z	4
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	4 mm

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	40 mm
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Ø rezných hrán $D_c$	40 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne Typ 1	219798 1
--	----------