



## Rádlovací tvárniaci nástroj pravé, Veľkosť stopky: 10mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 290018 10     |
| GTIN             | 4030741660603 |
| Trieda položky   | 29H           |

### Popis

#### Prevedenie:

Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrbta.

Karbidové vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.

- **Minimálny tlak, znížené namáhanie obrobku a stroja.**
- **Synchrónne vreteno na jednoduché nastavenie držiakov ryhovaného kolieska a výšok hrotu.**

### Technický opis

|   |                 |
|---|-----------------|
| Výška stopky                                | 10 mm           |
| pre $\varnothing$ vrúbkovaného otvoru $d_2$ | 4 mm            |
| Pracovný rozsah                             | 0 - 15 mm       |
| Osový čap                                   | 299910 6        |
| pre $\varnothing$ ryhovača $d_1$            | 15 mm           |
| pre šírku ryhovača $b$                      | 4 mm            |
| Šírka stopky                                | 10 mm           |
| pre profil ryhovača                         | RAA 2×AA        |
| pre profil ryhovača                         | RBL 2×BR        |
| pre profil ryhovača                         | RGE45° BL/BR45° |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| pre profil ryhovača | RGE30° BL/BR30°   |
| pre profil ryhovača | RBR 2×BL          |
| Druh produktu       | Rádlovací nástroj |