



Ryhovací frézovací nástroj univerzálny, Velkosť stopky: 16Xmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290210 16X
GTIN	4030741834493
Trieda položky	29H

Popis

Prevedenie:

Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.

TK vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.

Rýchle nastavenie nástroja pomocou nastavovacieho vretena.

Výhoda:

- **Nízke vibrácie.**
- **Nastavovacia stupnica a synchronne sa pohybujúce vreteno na nastavenie \varnothing obrobku.**
- **Nižší čas prípravy, a preto aj nižšie náklady na kus.**
- **Ryhovacie kolieska s korekciou uhla chrbta.**
- **Zvýšená odolnosť proti opotrebovaniu vďaka špeciálne kalenému povrchu.**
- **Pre vyššie posuvy a rezné rýchlosti.**

Technický opis

pre šírku ryhovača b	6 mm
pre \varnothing ryhovača d ₁	25 mm
Šírka stopky	16 mm
pre \varnothing vrúbkovaného otvoru d ₂	8 mm
Výška stopky	16 mm
HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka	299920 1

Pracovný rozsah	10 - 250 mm
Smer rezania	vľavo a vpravo
pre profil ryhovača	RGE30° 2×AA
pre profil ryhovača	RGE45° BL/BR15°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

Príslušenstvo

Sada náhradných dielov (3dielna), TK puzdro, krycia doštička, skrutka Typ 1	299920 1
---	----------