



Ryhovací frézovací nástroj univerzálny, Velkosť stopky: 10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 290200 10 |
| GTIN | 4030741663703 |
| Trieda položky | 29H |

Popis

Prevedenie:

Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.

TK vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.

Rýchle nastavenie nástroja pomocou nastavovacieho vretena.

Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrbita.

Technický opis

| | |
|---|----------------|
| pre \varnothing ryhovača d_1 | 15 mm |
| pre šírku ryhovača b | 4 mm |
| pre \varnothing vrúbkovaného otvoru d_2 | 8 mm |
| Šírka stopky | 10 mm |
| Výška stopky | 10 mm |
| HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka | 299920 5 |
| Pracovný rozsah | 3 - 50 mm |
| Smer rezania | vľavo a vpravo |
| pre profil ryhovača | RAA 1×BR30° |
| pre profil ryhovača | RAA 1×BL30° |
| pre profil ryhovača | RBR30° 1×AA |

pre profil ryhovača

RBL30° 1×AA

Druh produktu

Rádlovací nástroj

Príslušenstvo

Sada náhradných dielov (3dielna), TK puzdro, krycia doštička, skrutka Typ 5

299920 5