

Garant**Strojný závitník na mosadz krátky, bez povlaku, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132600 M10
GTIN	4045197072160
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S uhlom čela 6° a krátkym nábehom (2 – 3 chody).****Použitie:**

Ako strojový závitník alebo na ručné dorezávanie.

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	10 mm
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D _s	7 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	30 mm
Druh závit	M

Veľkosť závitú	M10
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	biela
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
GG(G)	podmienene vhodný	10	K
CuZn	vhodný	13	N
suché	vhodný		