

Garant

**Štiepacie kliešte na elektroniku pre elektronické integrované obvody, SFW,
Celková dĺžka: 130mm**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726942 130
GTIN	4062406395063
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Profesionálne strihacie kliešte s mierne strižným rezom. Obe časti klieští sú presne spojené starostlivo opracovanými otvormi a brúsenými povrchmi, ktoré zabezpečujú presný strih. S otváracou pružinou a ergonomickými rukoväťami na bezpečnú a pohodlnú manipuláciu. **2-zložkový povlak rukoväti** z nevodivého materiálu. **Vhodné pre ESD.**

Materiál:

Z uhlíkovej ocele (C70), presne vyrazená a tepelne upravená s protireflexným fosfátovaním.

Technický opis

Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	1,02 mm
Šírka hlavy	14 mm
Dĺžka hlavy	18 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	veľmi jemná fazetka
Materiál	Uhlíková oceľ (C70)
Povrch	antireflexne fosfátované
Atribút Názov produktu	SFW
Druh produktu	rezacie kliešte

