

Garant**TK kotúčová fréza HPC, TiAlN, Ø×šírka ± 0,1×k11: 80X14mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	185015 80X14
GTIN	4062406397555
Trieda položky	11V

Popis

Prevedenie:

Presná TK kotúčová fréza v oblasti obrábania HPC. **S novou vysokoúčinnou povrchovou úpravou** pre maximálnu životnosť.

Zložená fréza: frézy s rovnakým Ø a počtom zubov možno pospájať do medzirozmerovej šírky a tiež nastaviť na požadovanú šírku. Zuby do seba zasahujú, pretože frézy nemajú vyvýšený nákrúžok.

2-dielne súpravy sú obzvlášť úsporné. Vďaka možnosti vzájomnej výmeny je možné používať obe bočné hrany frézy.

Upozornenie:

- **Zloženú frézu neupínajte dokopy bez unášacieho prstenca s príslušnou šírkou, aby nedošlo k poškodeniu fréz.**
- **Vhodné unášacie prstence nájdete v produktovej skupine 30.**
- **Plné drážky: f_z pre $a_e = 0,1 \times D$.**

Následný produkt pre č. 185010.

Technický opis

Ø otvora H6 d ₁	27 mm
----------------------------	-------

Výška zubu Zh	15 mm
Ø zväzku $d_2 \pm 1$	50 mm
Ø rezných hrán D_c	80 mm
Šírka rezu	14 mm
Počet zubov Z	14
Možnosti spájania s 2 frézami rovnakej šírky A/B	14 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Možnosti spájania s 2 frézami rovnakej šírky, dá celkovú šírku E	25 - 27,8 mm
Hrúbka pásu $b \pm 0,1$	8,5 mm
Posuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 885 A
Typ	N
Tolerancia menovitého Ø	$\pm 0,1$
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Kotúčová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	280	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník $> 10 \% \text{ si}$	vhodný	200	N
Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120	P
Oceľ $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	110	P

Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	75	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	45	M
GG(G)	vhodný	70	K
CuZn	vhodný	300	N
Olej	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		