

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261112 20/11
GTIN	4062406398026
Trieda položky	21T

Technický opis

Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Celková dĺžka L	250 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	24 mm
Držiak ISO-kód	E20S SVJBR/L 11
Dĺžka hlavy L_1	38 mm
Výška upínania L_2	19 mm
Šírka hrdla L_4	11 mm
Odsadenie stredu L_3	2 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
---	----------