

Garant**Súprava ručných závitníkov, ľavý závit, bez povlaku, M-LH: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130460 M10
GTIN	4062406398132
Trieda položky	11G

Popis**Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**

Použitie:

Pre metrické ľavé závitky podľa DIN13.

Technický opis

Norma	DIN 352
Veľkosť závitu	M10
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø stopky D _s	7 mm
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Ø závit	10 mm
Rezný materiál	HSS

Hĺbka závitú	30 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Druh závitú	M-LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

suché

podmienene vhodný