

**Garant****Súprava ručných závitníkov, ľavý závit, bez povlaku, M-LH: M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130460 M16
GTIN	4062406398163
Trieda položky	11G

**Popis****Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**

**Použitie:**

Pre metrické ľavé závitky podľa DIN13.

**Technický opis**

Druh závit	M-LH
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Stúpanie závitov	2 mm
Hĺbka závit	48 mm
Počet napínacích drážok	3
Veľkosť závit	M16
Celková dĺžka L	80 mm
Norma	DIN 352
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Ø otvoru pod závit	14 mm

Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS
Ø závitu	16 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
suché	podmienene vhodný