

Garant**Súprava ručných závitníkov, ľavý závit, bez povlaku, M-LH: M2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130460 M2 |
| GTIN | 4062406397968 |
| Trieda položky | 11G |

Popis**Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**

Použitie:

Pre metrické ľavé závitníky podľa DIN13.

Technický opis

| | |
|-------------------------|---------|
| Hĺbka závitú | 6 mm |
| Norma | DIN 352 |
| Ø závitú | 2 mm |
| Ø otvoru pod závit | 1,6 mm |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Druh závitú | M-LH |
| Počet napínacích drážok | 2 |
| Celková dĺžka L | 36 mm |
| Stúpanie závitov | 0,4 mm |
| Ø stopky D _s | 2,8 mm |
| Rezný materiál | HSS |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Ø stopka štvorhranu | 2,1 mm |
| Veľkosť závitú | M2 |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | A |
| Forma nábehu | D |
| Forma nábehu | C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 3×D pri slepom otvore |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | ľavé |
| Druh závitového náradia | Ručný závitník |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | | |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | | |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |

suché

podmienene vhodný