

Garant**Súprava ručných závitníkov, ľavý závit, bez povlaku, M-LH: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130460 M20
GTIN	4062406398187
Trieda položky	11G

Popis**Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**

Použitie:

Pre metrické ľavé závity podľa DIN13.

Technický opis

Počet napínacích drážok	4
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Druh závit	M-LH
Ø závit	20 mm
Hĺbka závit	60 mm
Rezný materiál	HSS
Celková dĺžka L	95 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Norma	DIN 352

Ø stopky D _s	16 mm
Stúpanie závitov	2,5 mm
Veľkosť závitov	M20
Ø stopka štvorhranu	12 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
suché	podmienene vhodný