

Základný paletový regál, Hĺbka 1100 mm, Výška: 2500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	991222 2500
GTIN	4058255110285
Trieda položky	960

Popis**Prevedenie:**

Základný regál pozostávajúci z 2 profilových rámov so vždy 4 ukotveniami a 2, príp. 3 pári nosníkov. **Prídavný regál** pozostávajúci z 1 profilového rámu so vždy 4 ukotveniami a 2, príp. 3 pári nosníkov. Prídavné úrovne nájdete v časti príslušenstvo.

Montážny rozmer základného regálu: 2920 mm.

Nosníky Typ EGN 120 × 50 × 1,5.

Popis:**Montážne rozmery:****Celková dĺžka regálu:**

Pre rám S610-M18-U a S625-A18:

Menovitá dĺžka + počet stojok × 86 mm (pri S610-M18-U)

Menovitá dĺžka + počet stojok × 110 mm (pri S625-A18).

Povrchová úprava farby:

Stojany sú **práškovovo lakované** podobne ako dopravná modrá RAL 5017, stĺpiky sú čisto oranžové RAL 2004.

Upozornenie:

- **Pri nerovných podlahách vám odporúčame dodatočné plechy na podloženie.**
- **Dodanie po jednotlivých dieloch z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodávka bez montáže.**

- **Zohľadnite minimálnu vzdialenosť 100 mm medzi rámami a stenami alebo časťami budovy pre pätku.**

Pri montáži nosníkov dávajte pozor na to, aby **vonkajší stojan prečnieval minimálne 500 mm cez poslednú úložnú plošinu**. V rámci radu regálov stačí presah 100 mm.

Technické ustanovenia pre konštrukciu paletového regálu podľa BGR 234:

- **Vonkajšie stojany musia byť minimálne o 500 mm vyššie ako horná úroveň v uličkách a dopravných trasách.**
- **Priechody a nadstavby musia byť vybavené uzavretým panelom (napr. drevotriesková doska).**
- **Svetlá výška prechodu musí byť najmenej 2 100 mm.**
- **V prípade vonkajších stojanov a prechodov musia byť namontované ochranné rohy.**
- **Jednotlivé regály, ktoré sú voľne stojace v miestnosti, musia byť zabezpečené mriežkovanými zadnými stenami (proti pádu skladovaného tovaru).**
- **Ku každému radu regálov sa pripevnia štítky s nosnosťou.**
- **Kvalita betónu: najmenej C20/25 podľa EN 206-1 (DIN 1045-2); hrúbka betónu najmenej 200 mm.**
- **Keď je vzdialenosť medzi paletami v dvojradowom regáli menšia ako 100 mm, musia byť k dispozícii poistky proti presunutiu.**

Ďalšie pokyny k plánovaniu a konštrukcii:

- **Dôležitým údajom je vzperná dĺžka (K) = maximálna vzdialenosť medzi podlahou a hornou hranou 1. úrovne väzníka. Podľa neho sa počíta typ použitého stojana.**
- **Vždy počítajte so vzdialenosťou približne 100 mm nad tovarom k ďalšej úrovni skladovania alebo stropu haly.**
- **Výška zdvíhania ovládacej jednotky: horný okraj horného väzníka plus 200 mm.**

Naše technické špecifikácie sa nevzťahujú na bitúmenové alebo magnezitové povrchy, kompozitné dlažby a valcovaný betón.

Technický opis

Montážny rozmer Základný regál Šírka	2920 mm
Hĺbka	1100 mm
Prístup k regálom	obojsstranná
Počet paletových miest na pole	9
Počet úrovní skladovania	3
Počet stojanov na police	2
Výška	2500 mm
Zaťaženie priečinka	3060 kg
Profil rámu	S625-A18
Šírka priečinka	2700 mm

Montáž regálu	Základný regál
Zásuvná montáž	áno
Montáž zákazníkom	áno
Zaťaženie poľa (3 polia s vždy 2 párami nosníkov na pole)	6930 kg
Typ nosníka	EGN 120×50×1,5
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	3060 kg
Upínač paliet s nosnosťou	1020 kg
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 1100 mm
Druh produktu	Paletový regál

Príslušenstvo

Poistný kolík pre nosník	991331
Podlahové kotvy pre rámy paletových regálov	991470
Podložné plechy pre rámy paletových regálov5-dielna súprava Typ 5	991481 5
Pár nosníkov EGN-DUO 120×50 Dĺžka nosníka 2700	991346 2700