

Garant**Súprava ručných závitníkov, ľavý závit, bez povlaku, M-LH: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130460 M3
GTIN	4062406397982
Trieda položky	11G

Popis**Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**

Použitie:

Pre metrické ľavé závitky podľa DIN13.

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závit	9 mm
Rezný materiál	HSS
Ø závit	3 mm
Norma	DIN 352
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Celková dĺžka L	40 mm
Veľkosť závit	M3
Druh závit	M-LH

Stúpanie závitov	0,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	3,5 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

suché

podmienene vhodný