

**Garant****Súprava ručných závitníkov, ľavý závit, bez povlaku, M-LH: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130460 M6
GTIN	4062406398118
Trieda položky	11G

**Popis****Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**

**Použitie:**

Pre metrické ľavé závitky podľa DIN13.

**Technický opis**

Ø závit	6 mm
Veľkosť závit	M6
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závit	18 mm
Druh závit	M-LH
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Ø otvoru pod závit	5 mm

Stúpanie závitov	1 mm
Norma	DIN 352
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

suché

podmienene vhodný