

**Garant****Súprava ručných závitníkov, ľavý závit, bez povlaku, M-LH: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130460 M8
GTIN	4062406398125
Trieda položky	11G

**Popis****Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**

**Použitie:**

Pre metrické ľavé závitníky podľa DIN13.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 352
Veľkosť závit	M8
Rezný materiál	HSS
Hĺbka závit	24 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm
Druh závit	M-LH

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Celková dĺžka L	56 mm
Ø závit	8 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

suché

podmienene vhodný