

Garant GRIDLINE

**Pracovní stanica eLevel s bambusovou doskou, Dĺžka: 1000/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920016 1000/2
GTIN	4067263001416
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

**Workstation eLevel** – s elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Nastavenie výšky pomocou elektronického ovládacieho panela. Ovládací panel s displejom a pamäťovou funkciou. Jeho ovládaním sa nastavuje **výška celej pracovnej stanice**.

**Povrchová úprava farby:**

**Podnož** v antracitovej farbe RAL 7016, **nie je konfigurovateľná**.

**Zdvíhací stĺpik** z eloxovaného hliníka, **nie je konfigurovateľný**.

**Bočná a zadná stena** v svetlosivej farbe RAL 7035 s **práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná**.

**Upozornenie:**

- **Pri montáži skriniek s cieľom ich priskrutkovania pod pracovnú dosku upozorňujeme, že ich maximálna výška nesmie presiahnuť 500 mm.**
- **Upozornenie: pri montáži v radoch použite rohové plechy č. 920350 (nebezpečenstvo pomliaždenia).**

Veľkosti s .../2 sú inštalované s alternatívnou zdvíhacou jednotkou. Technické údaje sú podobné ako pri predchádzajúcich zdvíhacích jednotkách, menšie odchýlky. Ovládací panel je pre tieto veľkosti vizuálne odlišný, ale funkčne rovnaký.

- **Zaznamenanie týchto čísel výrobkov až po predchádzajúcej konzultácii s oddelením Technického nákupu P93, tel +49 89 8391 9165, aktuálna dostupnosť musí byť overená.**
- **Dodržiavajte maximálnu nosnosť, nesmie byť za žiadnych okolností prekročená! Obzvlášť dôležité pri plánovaní nosných stĺpových konštrukcií.**

**Technický opis**

Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Princíp prestavenia výšky	celá konštrukcia
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Séria	Pracovná stanica
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	áno
Hĺbka	800 mm
Typ zástrčky Vstup	F
Hmotnosť	70 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Hĺbka pracovnej dosky	800 mm
Materiál pracovná doska	bambus
Menovité napätie	250 V
Model	eLevel
Šírka	1000 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	670 - 990 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	670-990 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl