

HOLEX**Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, G: G1/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139707 G1/4
GTIN	4062406225605
Trieda položky	12J

Popis**Prevedenie:**

Korigovaný profil závit na frézovanie **presných vnútorných alebo vonkajších rúrkových závitov Whitworth**,

(dbajte na stabilné možnosti upínania).

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom). **Vhodné pre vnútorný a vonkajší závit.**

Technický opis

Celková dĺžka L	75 mm
Hĺbka závit	28 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Počet zubov Z	4
Stúpanie závitov	1,337 mm
Dĺžka stopky L _s	40 mm
Chodov na palec	19
Menovité -Ø D _c	9,9 mm
Dĺžka britov L _c	28 mm
Veľkosť závit	G1/4
Použitie pri type otvora	do 2×D pri slepom otvore

Použitie pri type otvora	až 2xD pri priechodnom otvore
Počet napínacích drážok	4
Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,04 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Druh závitu	G
Druh závitu	G-LH
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Rezný materiál	VHM
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	áno
Farebný krúžok	zelená
Vonkajšie/vnútorne použitie	vnútorný a vonkajší
Druh produktu	Závitová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	220	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	220	N
Hliník > 10 % si	vhodný	170	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	80	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	60	S
GG(G)	vhodný	120	K
CuZn	vhodný	180	N
Uni	vhodný		

~~mokrý maximum~~

Služby

vhodný

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

Brúsenie stopky Typ HE

129100 HE