

HOLEX**Stopková závitová fréza 2xD, TiAlN, G: G1/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139707 G1/2
GTIN	4062406225629
Trieda položky	12J

Popis**Prevedenie:**

Korigovaný profil závit na frézovanie **presných vnútorných alebo vonkajších rúrkových závitov Whitworth**,

(dbajte na stabilné možnosti upínania).

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom). **Vhodné pre vnútorný a vonkajší závit.**

Technický opis

Použitie pri type otvoru	až 2xD pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Stúpanie závitov	1,814 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Počet napínacích drážok	4
Chodov na palec	14
Dĺžka britov L _c	43,5 mm
Počet zubov Z	4
Dĺžka stopky L _s	48 mm
Veľkosť závit	G1/2

Menovité -Ø D _c	15,95 mm
Hĺbka závitú	43,5 mm
Posuv f _z v oceli < 900 N/mm ²	0,055 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Druh závitú	G
Druh závitú	G-LH
Vrcholový uhol závitú	55 Stupeň
Rezný materiál	VHM
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	áno
Farebný krúžok	zelená
Vonkajšie/vnútorne použitie	vnútorný a vonkajší
Druh produktu	Závitová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	220	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	220	N
Hliník > 10 % si	vhodný	170	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	80	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	60	S
GG(G)	vhodný	120	K
CuZn	vhodný	180	N
Uni	vhodný		

~~mokrý maximum~~**Služby**

vhodný

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

Brúsenie stopky Typ HE

129100 HE