

Garant**XDPW 09T308 SR, HB7530, Typ: ST900**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212947 ST900
GTIN	4045197812605
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDPW 070308 SR
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,99 mm
Typ	ST900
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7530
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,15 mm
Posuv f_z na zub	0,86 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	320	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	270	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	230	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		