

HOLEX**Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6HX, TiAlN, M: M2,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 139182 M2,5 |
| GTIN | 4045197446718 |
| Trieda položky | 12H |

Popis**Prevedenie:****Trieda tolerancie:** ISO 2X/6HX.**DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami, optimálny mazací účinok aj pri hlbších závitoch.****Technický opis**

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Stúpanie závitov | 0,45 mm |
| Počet napínacích drážok | 1 |
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Ø závit | 2,5 mm |
| Ø stopky D _s | 2,8 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 2,1 mm |
| Celková dĺžka L | 50 mm |
| Ø otvoru pod závit Referenčná hodnota | 2,3 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX |
| Hĺbka závit | 7,5 mm |
| Veľkosť závit | M2,5 |
| Povrchová úprava | TiAlN |
| Druh závit | M |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Rezný materiál | HSS E |
| Norma | DIN 2174 |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 3xD pri slepom otvore |
| Použitie pri type otvoru | až 3xD pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Farebný krúžok | zelená |
| Druh produktu | Tvarovací závitník |

Údaje o užívatel'ovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 23 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 23 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 22 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 22 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 11 | M |
| CuZn | podmienene vhodný | 12 | N |
| Uni | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |