

Garant**45° fazetková fréza, so závitom, Ø D: 25mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	216102 25
GTIN	4045197469946
Trieda položky	210

Popis

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Ø D ₂	20,7 mm
vhodná otočná rezná platnička	SD.. 090308
Ø rezných hrán D _c	25 mm
Montážny závit M	M12
maximálny Ø skosenia D _{max}	37,3 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Min. Ø vjazdu D _{min}	37,5 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Celková dĺžka L _{celk}	35 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	23 mm
Počet rezných hrán Z	2

Prevedenie stopky	so závitom
Uhol skosenia smerom vzad	45 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219805
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219804
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,8	211750 3,8