

Garant**45° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216550 10
GTIN	4045197685520
Trieda položky	210

Popis**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 3,0** s cepelou c. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	42 mm
vhodná otočná rezná platnička	260986 HB725-1
\varnothing stopky D_s h6	25 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
maximálny \varnothing skosenia D_{max}	32,5 mm
Celková dĺžka L_{celk}	100 mm
Počet rezných hrán Z	2
\varnothing D	10,4 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol skosenia smerom vpred	90 Stupeň
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219844
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,0	211750 3,0